

Art.-Nr.: 10.01.06.03496



SPB1 30 ED-65 G1/8-AG

Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	30,00
Número de pliegues	1,5
Rosca G1	G1/8"-MA

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo



Datos de diseño SPB1 30 ED-65 G1/8-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	29,00 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
d2	20,0 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	13,0 mm
Diámetro Ds	31,4 mm
Diámetro Dmax(S)	36,7 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03496

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	25,0 mm
Fuerza de arranque	30,60 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	20,70 N
Peso	7,9 g
Fuerza lateral	15,5 N
Volumen	7,993 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SPB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03496

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03496**

Typ	n
Tamiz redondo	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Schmalz Pad Insert PA	SPI 26 PA SPB1-30

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03496**

Typ	n
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03496**

Typ	n
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB1 30 ED-65 SC040


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03496