

Art.-Nr.: 10.01.06.03498



SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	40,00
Número de pliegues	1,5
Rosca G1	G1/4"-MA

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo



Datos de diseño SPB1 40 ED-65 G1/4-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	37,20 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
d2	26,1 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	16,0 mm
Diámetro Ds	41,4 mm
Diámetro Dmax(S)	48,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03498

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	40,0 mm
Fuerza de arranque	46,80 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	35,90 N
Peso	21,2 g
Fuerza lateral	24,8 N
Volumen	18,330 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SPB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03498

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03498**

Typ	n
Tamiz redondo	10.07.01.00308
Schmalz Pad Insert PA	10.01.06.03387
Resistencia al flujo	10.05.04.00096
Resistencia al flujo	10.05.04.00097
Resistencia al flujo	10.05.04.00098
Resistencia al flujo	10.05.04.00099
Resistencia al flujo	10.05.04.00100
Resistencia al flujo	10.05.04.00101

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03498**

Typ	n
Schmalz-Connector	10.01.06.02487


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03498

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03498



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03498

Typ		n
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB1 40 ED-65 SC050	10.01.06.02455



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03498