Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03500

SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	1,5
Rosca G1	G1/4"-MA

La ventosa SPB1 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB1 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB1, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: inserto para ventosa, tamiz redondo



Datos de diseño SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	39,20 mm
Diámetro nominal dn	6,10 mm
d2	32,3 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	18,0 mm
Diámetro Ds	51,4 mm
Diámetro Dmax(S)	58,4 mm

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03500

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	40,0 mm
Fuerza de arranque	72,70 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	54,70 N
Peso	26,3 g
Fuerza lateral	31,2 N
Volumen	30,181 cm^3
Tamaño	50,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	SPB1

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: **www.schmalz.com/10.01.06.03500**

Pedir accesorios de datos 10.01.06.03500

Typ		n
Tamiz redondo	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Schmalz Pad Insert PA	SPI 40 PA SPB1-50	10.01.06.03388
Resistencia al flujo	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Resistencia al flujo	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Resistencia al flujo	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Resistencia al flujo	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Resistencia al flujo	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Resistencia al flujo	SC-SW 240 6	10.05.04.00101

Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03500

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB1 50 ED-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03500

Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03500

Typ		n
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB1 50 ED-65 SC050	10.01.06.02456

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es