

Art.-Nr.: 10.01.06.03501



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	1,5
Filetage G1	G1/4"-F


SPB1 50 ED-65 G1/4-IG

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB1 – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB1, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), rondelle d'éviter l'absorption du film



## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	49,20 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
d2	32,3 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	18,0 mm
Diamètre Ds	51,4 mm
Diamètre Dmax(S)	58,4 mm

Données de construction SPB1 50 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03501

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	40,0 mm
Force de rupture	72,70 N
Force d'aspiration (-600mbar)	54,70 N
Poids propre	27,1 g
Force latérale	31,2 N
Volume	30,181 cm <sup>3</sup>
Taille	50,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SPB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03501](http://www.schmalz.com/10.01.06.03501)

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03501**

Typ		num
Tamis (rond)	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Schmalz Pad Insert PA	SPI 40 PA SPB1-50	10.01.06.03388

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03501**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG MOD	10.01.06.02488

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03501**

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB1 50 ED-65 SC050	10.01.06.02456

