

Ventosa a soffiato (tonda)

## SPB1 60 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03502



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Misura	60,00
Numero di pieghe	1,5
Filettatura G1	G1/4"-AG


SPB1 60 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB1, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, inserto per ventose



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	43,20 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
d2	38,6 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	22,0 mm
Diametro Ds	61,4 mm
Diametro Dmax(S)	69,6 mm

Dati di costruzione SPB1 60 ED-65 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03502](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03502)

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03502

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	70,0 mm
Forza di strappo	100,90 N
Forza di presa (-600 mbar)	78,00 N
Peso	33,2 g
Forza laterale	49,4 N
Volume	49,240 cm <sup>3</sup>
Misura	60,00
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SPB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03502](http://www.schmalz.com/10.01.06.03502)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03502**

Typ		codice articolo
Filtro tondo	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Resistenza di flusso	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Resistenza di flusso	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Resistenza di flusso	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Resistenza di flusso	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Resistenza di flusso	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Resistenza di flusso	SC-SW 240 6	10.05.04.00101

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03502**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487



Ventosa a soffietto (tonda)

## SPB1 60 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03502



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03502

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	SPB1 60 ED-65 SC050	10.01.06.02457



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03502](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03502)