



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensione (lxl)	60 x 20
Numero di pieghe	1,5
Filettatura G1	G1/8"-IG


SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

La ventosa SPOB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPOB1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature, 100 x 40 mm con ulteriore inserto

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPOB1, Schmalz-Connector

Accessorio disponibili: filtro tondo



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	32,00 mm
Diametro nominale dn	3,60 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	8,0 mm
Larghezza ventosa Bs	21,40 mm
Ls	61,40 mm
Lmax.(S)	67,00 mm
Bmax(S)	27,50 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03511

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di strappo	39,80 N
Forza di presa (-600 mbar)	32,50 N
Peso	16,0 g
Dimensione (lxl)	60 x 20
Forza laterale	32,2 N
Volume	11,000 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SPOB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03511

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03511**

Typ		codice articolo
Filtro tondo	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03511**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040-AR G1/8-IG MOD	10.01.06.02496
Ventosa a soffietto (ovale)	SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR	10.01.06.02462

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03511**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (ovale)	SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR	10.01.06.02462

