

Art.-Nr.: 10.01.06.03512



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensione (LxI)	100 x 40
Numero di pieghe	1,5
Filettatura G1	G1/4"-AG


SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPOB1 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPOB1 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature, 100 x 40 mm con ulteriore inserto

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPOB1, Schmalz-Connector

Accessorio disponibili: filtro tondo



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	37,00 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	16,0 mm
Larghezza ventosa Bs	41,40 mm
Ls	104,40 mm
Lmax.(S)	113,00 mm
Bmax(S)	52,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03512

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	65,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	50,0 mm
Forza di strappo	131,40 N
Forza di presa (-600 mbar)	111,20 N
Peso	41,0 g
Dimensione (lxl)	100 x 40
Forza laterale	76,9 N
Volume	60,100 cm <sup>3</sup>
Numero di pieghe	1,5
Famiglia di prodotti	SPOB1

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03512](http://www.schmalz.com/10.01.06.03512)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03512**

Typ		codice articolo
Filtro tondo	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Resistenza di flusso	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Resistenza di flusso	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Resistenza di flusso	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Resistenza di flusso	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Resistenza di flusso	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Resistenza di flusso	SC-SW 240 6	10.05.04.00101

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03512**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 050-AR G1/4-AG MOD	10.01.06.02491
Ventosa a soffietto (ovale)	SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR	10.01.06.02461



Ventosa a soffietto (ovale)

## SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03512



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03512

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (ovale)	SPOB1 100x40 ED-65 SC050-AR	10.01.06.02461



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03512](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03512)