

Art.-Nr.: 10.01.06.03514



SPB4 20 SI-55 G1/8-AG

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	20.00
Körük Sayısı	4.5
Diş G1	G1/8"-M

Vantuz SPB4 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB4 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB4, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), hortum kelepçesi, ped eki



Tasarım verileri SPB4 20 SI-55 G1/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	48.40 mm
Nominal çap dn	4.00 mm
d2	13.5 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	7.5 mm
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Yay stroku Z	10.0 mm
Çap Ds	21.4 mm
Çap Dmax(S)	24.4 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03514

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9.0 mm
Çekme kuvveti	11.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	8.00 N
Ağırlık	23.2 g
Cilt	7.900 cm ³
Boyut	20.00
Körük Sayısı	4.5
Ürün ailesi	SPB4

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03514

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03514**

Typ	Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 16-27 ST-VZ
Schmalz Vantuz Ek Parçası PE	SPI 16 PE SPB4-20

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03514**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 080 G1/8-AG

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03514**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB4 20 SI-55 SC080

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03514