



SPB4 20 SI-55 G1/4-AG

## Teknik veriler


| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A |
| Boyut                      | 20.00        |
| Körük Sayısı               | 4.5          |
| Diş G1                     | G1/4"-M      |

Vantuz SPB4 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB4 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB4, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), hortum kelepçesi, ped eki



Tasarım verileri SPB4 20 SI-55 G1/4-AG

## Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 48.40 mm |
| Nominal çap dn     | 8.00 mm  |
| d2                 | 13.5 mm  |
| Diş G1             | G1/4"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 10.0 mm  |
| Anahtar boyutu SW1 | 22.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 10.0 mm  |
| Çap Ds             | 21.4 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 24.4 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.03515

**Teknik veriler**

| Attribute                      | Value                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi               | Silikon SI            |
| Malzeme sertliği [Shore A]     | 55.0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9.0 mm                |
| Çekme kuvveti                  | 11.00 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)        | 8.00 N                |
| Ağırlık                        | 20.7 g                |
| Cilt                           | 7.900 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                          | 20.00                 |
| Körük Sayısı                   | 4.5                   |
| Ürün ailesi                    | SPB4                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.03515](http://www.schmalz.com/10.01.06.03515)

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03515**

| Typ                          | Ürün numarası     |
|------------------------------|-------------------|
| Hortum kelepçesi             | SSB 16-27 ST-VZ   |
| Schmalz Vantuz Ek Parçası PE | SPI 16 PE SPB4-20 |

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03515**

| Typ               | Ürün numarası  |
|-------------------|----------------|
| Schmalz-Konnektör | SC 080 G1/4-AG |

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03515**

| Typ                       | Ürün numarası       |
|---------------------------|---------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | SPB4 20 SI-55 SC080 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03515](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03515)