

# Ventouse à soufflets (ronde)

## SPB4 20 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03515



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	20,00
Nombre de soufflets	4,5
Filetage G1	G1/4"-M


SPB4 20 SI-55 G1/4-AG

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB4 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), collier de serrage, insert de ventouse



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	48,40 mm
Diamètre nominal dn	8,00 mm
d2	13,5 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	10,0 mm
Diamètre Ds	21,4 mm
Diamètre Dmax(S)	24,4 mm

Données de construction SPB4 20 SI-55 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03515](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03515)

# Ventouse à soufflets (ronde)

## SPB4 20 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03515



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Force de rupture	11,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	8,00 N
Poids propre	20,7 g
Volume	7,900 cm <sup>3</sup>
Taille	20,00
Nombre de soufflets	4,5
Famille de produits	SPB4

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03515](http://www.schmalz.com/10.01.06.03515)



### Données de commande des accessoires 10.01.06.03515

Typ		num
Collier de serrage	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Schmalz Pad Insert PE	SPI 16 PE SPB4-20	10.01.06.02915



### Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03515

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268



### Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03515

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB4 20 SI-55 SC080	10.01.06.02588



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03515](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03515)