

Art.-Nr.: 10.01.06.03515

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	20,00
Número de pliegues	4,5
Rosca G1	G1/4"-MA


SPB4 20 SI-55 G1/4-AG

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB4 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB4, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: tamiz redondo, abrazadera de tubo, inserto para ventosas

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Altura H	48,40 mm
Diámetro nominal dn	8,00 mm
d2	13,5 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	10,0 mm
Diámetro Ds	21,4 mm
Diámetro Dmax(S)	24,4 mm

Datos de diseño SPB4 20 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03515

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Fuerza de arranque	11,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	8,00 N
Peso	20,7 g
Volumen	7,900 cm ³
Tamaño	20,00
Número de pliegues	4,5
Familia de productos	SPB4

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03515

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03515**

Typ	n
Abrazadera de tubo	SSB 16-27 ST-VZ
Schmalz Pad Insert PE	SPI 16 PE SPB4-20

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03515**

Typ	n
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03515**

Typ	n
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB4 20 SI-55 SC080


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03515