



SPB4 20 SI-55 G1/8-IG

Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	20,00
Numero di pieghe	4,5
Filettatura G1	G1/8"-IG

La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB4 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, fascetta, inserto per ventose



Dati di costruzione SPB4 20 SI-55 G1/8-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	58,40 mm
Diametro nominale dn	8,60 mm
d2	13,5 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	10,0 mm
Diametro Ds	21,4 mm
Diametro Dmax(S)	24,4 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03517

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Forza di strappo	11,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	8,00 N
Peso	32,3 g
Volume	7,900 cm ³
Misura	20,00
Numero di pieghe	4,5
Famiglia di prodotti	SPB4

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03517

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03517**

Typ		codice articolo
Fascetta	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Schmalz Pad Insert PE	SPI 16 PE SPB4-20	10.01.06.02915

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03517**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-IG	10.01.06.03270

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03517**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffiETTO (tondo)	SPB4 20 SI-55 SC080	10.01.06.02588

