

Art.-Nr.: 10.01.06.03520



SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	30.00
Körük Sayısı	4.5
Diş G1	G1/8"-M

Vantuz SPB4 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB4 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB4, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), hortum kelepçesi, ped eki



Tasarım verileri SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	59.50 mm
Nominal çap dn	4.00 mm
d2	17.0 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	7.5 mm
Anahtar boyutu SW1	22.0 mm
Yay stroku Z	20.0 mm
Çap Ds	30.2 mm
Çap Dmax(S)	31.5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03520

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9.0 mm
Çekme kuvveti	22.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	16.00 N
Ağırlık	27.0 g
Cilt	15.610 cm ³
Boyut	30.00
Körük Sayısı	4.5
Ürün ailesi	SPB4

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03520

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03520**

Typ	Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 16-27 ST-VZ
Schmalz Vantuz Ek Parçası PE	SPI 24 PE SPB4-30
Stabilizasyon elemanı	SPSE 30

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.03520**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 080 G1/8-AG

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.01.06.03520**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB4 30 SI-55 SC080

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03520