



SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

## Dati tecnici


| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI  |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Misura                          | 30,00        |
| Numero di pieghe                | 4,5          |
| Filettatura G1                  | G1/8"-AG     |

La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB4 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, fascetta, inserto per ventose



Dati di costruzione SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

## Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 59,50 mm |
| Diametro nominale dn            | 4,00 mm  |
| d2                              | 17,0 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 7,5 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 20,0 mm  |
| Diametro Ds                     | 30,2 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 31,5 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.03520

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI            |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 9,0 mm                 |
| Forza di strappo                           | 22,00 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 16,00 N                |
| Peso                                       | 27,0 g                 |
| Volume                                     | 15,610 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 30,00                  |
| Numero di pieghe                           | 4,5                    |
| Famiglia di prodotti                       | SPB4                   |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03520](http://www.schmalz.com/10.01.06.03520)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03520**

| Typ                         |                   | codice articolo |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Fascetta                    | SSB 16-27 ST-VZ   | 10.07.10.00002  |
| Schmalz Pad Insert PE       | SPI 24 PE SPB4-30 | 10.01.06.02855  |
| Elemento di stabilizzazione | SPSE 30           | 10.01.06.02953  |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03520**

| Typ               |                | codice articolo |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Schmalz-Connector | SC 080 G1/8-AG | 10.01.06.03142  |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.06.03520**

| Typ                         |                     | codice articolo |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Ventosa a soffietto (tondo) | SPB4 30 SI-55 SC080 | 10.01.06.02589  |

