

Art.-Nr.: 10.01.06.03521



SPB4 30 SI-55 G1/4-AG

Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	30,00
Número de pliegues	4,5
Rosca G1	G1/4"-MA

La ventosa SPB4 (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB4 – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB4, elemento de conexión (Schmalz-Connector)

Accesorios disponibles: tamiz redondo, abrazadera de tubo, inserto para ventosas



Datos de diseño SPB4 30 SI-55 G1/4-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	59,50 mm
Diámetro nominal dn	8,00 mm
d2	17,0 mm
Rosca G1	G1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	20,0 mm
Diámetro Ds	30,2 mm
Diámetro Dmax(S)	31,5 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03521

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Fuerza de arranque	22,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	16,00 N
Peso	27,2 g
Volumen	15,610 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	4,5
Familia de productos	SPB4

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03521

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03521**

Typ		n
Abrazadera de tubo	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Schmalz Pad Insert PE	SPI 24 PE SPB4-30	10.01.06.02855
Elemento de la estabilización	SPSE 30	10.01.06.02953

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03521**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03521**

Typ		n
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB4 30 SI-55 SC080	10.01.06.02589


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03521