

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03524



SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	30,00
Nombre de soufflets	4,5
Filetage G1	G1/4"-F

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB4 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), collier de serrage, insert de ventouse



Données de construction SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	69,50 mm
Diamètre nominal dn	11,00 mm
d2	17,0 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	20,0 mm
Diamètre Ds	30,2 mm
Diamètre Dmax(S)	31,5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03524

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 30 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03524



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Force de rupture	22,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	16,00 N
Poids propre	27,5 g
Volume	15,610 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	4,5
Famille de produits	SPB4

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03524



Données de commande des accessoires 10.01.06.03524

Typ		num
Collier de serrage	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
Schmalz Pad Insert PE	SPI 24 PE SPB4-30	10.01.06.02855
Elément de stabilisation	SPSE 30	10.01.06.02953



Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03524

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG	10.01.06.03268
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271



Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03524

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB4 30 SI-55 SC080	10.01.06.02589



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03524