

Ventouse à soufflets (ronde)  
**SPB4 40 SI-55 G1/4-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.03526



SPB4 40 SI-55 G1/4-AG

### Données techniques


| Attribut                       | Valeur       |
|--------------------------------|--------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI  |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Taille                         | 40,00        |
| Nombre de soufflets            | 4,5          |
| Filetage G1                    | G1/4"-M      |

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB4 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), collier de serrage, insert de ventouse



### Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 73,10 mm |
| Diamètre nominal dn      | 8,00 mm  |
| d2                       | 23,0 mm  |
| Filetage G1              | G1/4"-M  |
| Longueur du filetage LG1 | 10,0 mm  |
| Taille de la clé SW1     | 27,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 27,0 mm  |
| Diamètre Ds              | 40,5 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 41,5 mm  |

Données de construction SPB4 40 SI-55 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03526](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03526)

1

Ventouse à soufflets (ronde)  
**SPB4 40 SI-55 G1/4-AG**



Art.-Nr.: 10.01.06.03526

 **Données techniques**

| Attribut                                   | Valeur                 |
|--|------------------------|
| Matière de la ventouse                     | Silicone SI            |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 55,0 Shore A           |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 12,0 mm                |
| Force de rupture                           | 39,00 N                |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 25,00 N                |
| Poids propre                               | 40,70 g                |
| Volume                                     | 35,740 cm <sup>3</sup> |
| Taille                                     | 40,00                  |
| Nombre de soufflets                        | 4,5                    |
| Famille de produits                        | SPB4                   |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

 **Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03526](http://www.schmalz.com/10.01.06.03526)

 **Données de commande accessoires 10.01.06.03526**

| Typ                      | Nombre d'article |
|--------------------------|------------------|
| Collier de serrage       | 10.07.10.00003   |
| Schmalz Pad Insert PE    | 10.01.06.02856   |
| Elément de stabilisation | 10.01.06.02954   |

 **Données de commande pièce de rechange 10.01.06.03526**

| Typ               | Nombre d'article |
|-------------------|------------------|
| Schmalz-Connector | 10.01.06.02793   |

 **Données de commande pièces d'usure 10.01.06.03526**

| Typ                          | Nombre d'article |
|------------------------------|------------------|
| Ventouse à soufflets (ronde) | 10.01.06.02590   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03526](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03526)

2