

Art.-Nr.: 10.01.06.03527



SPB4 40 SI-55 G3/8-AG

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	40,00
Körük Sayısı	4,5
Diş G1	G3/8"-M

Vantuz SPB4 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SPB4 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB4, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), hortum kelepçesi, ped eki



Tasarım verileri SPB4 40 SI-55 G3/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	73,10 mm
Nominal çap dn	10,30 mm
d2	23,0 mm
Diş G1	G3/8"-M
Diş uzunluğu LG1	10,0 mm
Anahtar boyutu SW1	27,0 mm
Yay stroku Z	27,0 mm
Çap Ds	40,5 mm
Çap Dmax(S)	41,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03527

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12,0 mm
Çekme kuvveti	39,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	25,00 N
Ağırlık	40,20 g
Cilt	35,740 cm ³
Boyut	40,00
Körük Sayısı	4,5
Ürün ailesi	SPB4

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03527

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.06.03527**

Typ	Ürün numarası
Hortum kelepçesi	SSB 20-32 ST-VZ
Schmalz Vantuz Ek Parçası PE	SPI 32 PE SPB4-40
Stabilizasyon elemanı	SPSE 40

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.03527**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 090 G3/8-AG

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.06.03527**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	SPB4 40 SI-55 SC090

