

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 40 SI-55 G1/2-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03528



SPB4 40 SI-55 G1/2-AG

Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5
Filetage G1	G1/2"-M

La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB4 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), collier de serrage, insert de ventouse



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	73,10 mm
Diamètre nominal dn	15,00 mm
d2	23,0 mm
Filetage G1	G1/2"-M
Longueur du filetage LG1	14,0 mm
Taille de la clé SW1	27,0 mm
Allongement du ressort Z	27,0 mm
Diamètre Ds	40,5 mm
Diamètre Dmax(S)	41,5 mm

Données de construction SPB4 40 SI-55 G1/2-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03528

1

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 40 SI-55 G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03528



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Force de rupture	39,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	25,00 N
Poids propre	52,00 g
Volume	35,740 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5
Famille de produits	SPB4

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03528



Données de commande accessoires 10.01.06.03528

Typ	Nombre d'article
Collier de serrage	10.07.10.00003
Schmalz Pad Insert PE	10.01.06.02856
Elément de stabilisation	10.01.06.02954



Données de commande pièce de rechange 10.01.06.03528

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.02595



Données de commande pièces d'usure 10.01.06.03528

Typ	Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	10.01.06.02590



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03528

2