

Art.-Nr.: 10.01.06.03538

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	30,00
Nombre de soufflets	4,5
Filetage G1	G1/8"-M


SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB4f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC– disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4f, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis de filtrage (tamis (rond)), collier de serrage

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	47,50 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
d2	12,3 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	11,0 mm
Diamètre Ds	30,7 mm
Diamètre Dmax(S)	32,0 mm

Données de construction SPB4f 30 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03538

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Force de rupture	21,20 N
Force d'aspiration (-600mbar)	12,80 N
Poids propre	23,6 g
Volume	5,988 cm <sup>3</sup>
Nombre de soufflets	4,5
Force d'aspiration à -400 mbar	8,50 N
Force d'aspiration à -200 mbar	4,30 N
Famille de produits	SPB4f

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03538](http://www.schmalz.com/10.01.06.03538)

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03538**

Typ		num
Collier de serrage	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03538**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-AG	10.01.06.03142
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB4f 30 SI-55 SC080	10.01.06.03264

