




SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG

## Dati tecnici


| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI  |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Misura                          | 30,00        |
| Numero di pieghe                | 4,5          |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG     |

La ventosa SPB4f (parte in elastomero + elemento di collegamento) con elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB4f – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector

Accessori disponibili: filtro (filtro tondo), fascetta



Dati di costruzione SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG

## Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 47,50 mm |
| Diametro nominale dn            | 8,00 mm  |
| d2                              | 12,3 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/4"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 10,0 mm  |
| Misura della chiave SW1         | 22,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 11,0 mm  |
| Diametro Ds                     | 30,7 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 32,0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.06.03539

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI           |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A          |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 9,0 mm                |
| Forza di strappo                           | 21,20 N               |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 12,80 N               |
| Peso                                       | 21,2 g                |
| Volume                                     | 5,988 cm <sup>3</sup> |
| Numero di pieghe                           | 4,5                   |
| Forza di presa a -400 mbar                 | 8,50 N                |
| Forza di presa a -200 mbar                 | 4,30 N                |
| Famiglia di prodotti                       | SPB4f                 |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03539](http://www.schmalz.com/10.01.06.03539)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03539**

| Typ      | codice articolo                   |
|----------|-----------------------------------|
| Fascetta | SSB 16-27 ST-VZ<br>10.07.10.00002 |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.03539**

| Typ                         | codice articolo                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Schmalz-Connector           | SC 080 G1/4-AG<br>10.01.06.03268       |
| Ventosa a soffiETTO (tonda) | SPB4f 30 SI-55 SC080<br>10.01.06.03264 |

