

Art.-Nr.: 10.01.06.03544



SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5
Filetage G1	G1/8"-M

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB4f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC– disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4f, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis de filtrage (tamis (rond)), collier de serrage



Données de construction SPB4f 40 SI-55 G1/8-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	59,50 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
d2	15,3 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	18,0 mm
Diamètre Ds	39,7 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03544

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Force de rupture	23,80 N
Force d'aspiration (-600mbar)	20,40 N
Poids propre	28,7 g
Volume	15,120 cm ³
Nombre de soufflets	4,5
Force d'aspiration à -400 mbar	13,60 N
Force d'aspiration à -200 mbar	6,80 N
Famille de produits	SPB4f

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03544

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03544**

Typ	num
Collier de serrage	SSB 16-27 ST-VZ 10.07.10.00002

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03544**

Typ	num
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-AG 10.01.06.03142
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB4f 40 SI-55 SC080 10.01.06.03265


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03544