

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03548



SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Le produit consiste en :


- Ventouse de type SPB4f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Elément de fixation de type SC– disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4f, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis de filtrage (tamis (rond)), collier de serrage

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	4,5
Filetage G1	G1/4"-F



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	69,50 mm
Diamètre nominal dn	11,00 mm
d2	15,3 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	18,0 mm
Diamètre Ds	39,7 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm

Données de construction SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03548

1

Ventouse à soufflets (rondes)
SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03548

 **Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Force de rupture	23,80 N
Force d'aspiration (-600mbar)	20,40 N
Poids propre	31,30 g
Volume	15,120 cm ³
Nombre de soufflets	4,5
Force d'aspiration à -400 mbar	13,60 N
Force d'aspiration à -200 mbar	6,80 N
Famille de produits	SPB4f

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

 **Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03548

 **Données de commande accessoires 10.01.06.03548**

Typ		Nombre d'article
Collier de serrage	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002

 **Données de commande pièce de rechange 10.01.06.03548**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-IG	10.01.06.03271
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB4f 40 SI-55 SC080	10.01.06.03265



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03548

2