



SPB4f 50 SI-55 G1/4-AG

Dati tecnici


Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	50,00
Numero di pieghe	4,5
Filettatura G1	G1/4"-AG

La ventosa SPB4f (parte in elastomero + elemento di collegamento) con elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SPB4f – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
- Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector

Accessori disponibili: filtro (filtro tondo), fascetta



Dati di costruzione SPB4f 50 SI-55 G1/4-AG

Dati di costruzione

Altezza H	72,50 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
d2	21,0 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	27,0 mm
Freccia elastica Z	26,0 mm
Diametro Ds	49,7 mm
Diametro Dmax(S)	52,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03551

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Forza di strappo	35,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	41,00 N
Peso	43,90 g
Volume	33,110 cm ³
Numero di pieghe	4,5
Forza di presa a -400 mbar	27,30 N
Forza di presa a -200 mbar	13,70 N
Famiglia di prodotti	SPB4f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.03551**

Typ		Numero articolo
Fascetta	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.03551**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-AG	10.01.06.02793
Ventosa a soffietto (tonda)	SPB4f 50 SI-55 SC090	10.01.06.03266

