


Art.-Nr.: 10.01.06.03552

**Données techniques**

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Taille | 50,00 |
| Nombre de soufflets | 4,5 |
| Filetage G1 | G3/8"-M |


SPB4f 50 SI-55 G3/8-AG

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB4f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC– disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4f, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis de filtrage (tamis (rond)), collier de serrage

**Données de construction**

| | |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H | 72,50 mm |
| Diamètre nominal dn | 10,30 mm |
| d2 | 21,0 mm |
| Filetage G1 | G3/8"-M |
| Longueur du filetage LG1 | 10,0 mm |
| Taille de la clé SW1 | 27,0 mm |
| Allongement du ressort Z | 26,0 mm |
| Diamètre Ds | 49,7 mm |
| Diamètre Dmax(S) | 52,0 mm |

Données de construction SPB4f 50 SI-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03552

**Données techniques**

| | |
|--|------------------------|
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 12,0 mm |
| Force de rupture | 35,00 N |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 41,00 N |
| Poids propre | 44,10 g |
| Volume | 33,110 cm ³ |
| Nombre de soufflets | 4,5 |
| Force d'aspiration à -400 mbar | 27,30 N |
| Force d'aspiration à -200 mbar | 13,70 N |
| Famille de produits | SPB4f |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande accessoires 10.01.06.03552**

| Typ | | Nombre d'article |
|--------------------|-----------------|------------------|
| Collier de serrage | SSB 20-32 ST-VZ | 10.07.10.00003 |

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.03552**

| Typ | | Nombre d'article |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| Schmalz-Connector | SC 090 G3/8-AG | 10.01.06.02791 |
| Ventouse à soufflets (ronde) | SPB4f 50 SI-55 SC090 | 10.01.06.03266 |

