


Art.-Nr.: 10.01.06.03554



SPB4f 50 SI-55 G1/8-IG

**Datos técnicos**


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI  |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Tamaño                        | 50,00        |
| Número de pliegues            | 4,5          |
| Rosca G1                      | G1/8"-HE     |

La ventosa SPB4f (pieza elastomérica + boquilla de conexión) con estabilizador de bolsas integrado se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB4f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector

Accesorios disponibles: tamiz filtrante (tamiz redondo), abrazadera de tubo



Datos de diseño SPB4f 50 SI-55 G1/8-IG

**Datos de diseño**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 86,50 mm |
| Diámetro nominal dn    | 8,60 mm  |
| d2                     | 21,0 mm  |
| Rosca G1               | G1/8"-HE |
| Longitud de rosca LG1  | 12,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1 | 27,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 26,0 mm  |
| Diámetro Ds            | 49,7 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 52,0 mm  |



Art.-Nr.: 10.01.06.03554

**Datos técnicos**

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                                 | Silicona SI            |
| Dureza del material [Shore A]                       | 55,0 Shore A           |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 12,0 mm                |
| Fuerza de arranque                                  | 35,00 N                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 41,00 N                |
| Peso                                                | 69,50 g                |
| Volumen                                             | 33,110 cm <sup>3</sup> |
| Número de pliegues                                  | 4,5                    |
| Fuerza de aspiración a -400 mbar                    | 27,30 N                |
| Fuerza de aspiración a -200 mbar                    | 13,70 N                |
| Familia de productos                                | SPB4f                  |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.03554**

| Typ                | Número de artículo |
|--------------------|--------------------|
| Abrazadera de tubo | SSB 20-32 ST-VZ    |
|                    | 10.07.10.00003     |

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.03554**

| Typ                         | Número de artículo   |
|-----------------------------|----------------------|
| Schmalz-Connector           | SC 090 G1/8-IG       |
|                             | 10.01.06.03272       |
| Ventosa de fuelle (redonda) | SPB4f 50 SI-55 SC090 |
|                             | 10.01.06.03266       |

