


Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 40 SI-55 SC080




Art.-Nr.: 10.01.06.03559



SPB2f 40 SI-55 SC080

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	40,00
Número de pliegues	2,5
Características del material	Compatible con la FDA



Datos de diseño SPB2f 40 SI-55 SC080

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	13,00 mm
Altura H	37,00 mm
Diámetro exterior D1	31,6 mm
Diámetro de la cabeza Dk	24,4 mm
Diámetro interior d1	19,6 mm
d2	15,3 mm
Diámetro interior d	16,00 mm
Recorrido de resorte Z	7,0 mm
Diámetro Ds	39,7 mm
Altura H3	14,40 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03559

Art.-Nr.: 10.01.06.03559

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 080
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	20,40 N
Peso	8,3 g
Volumen	12,887 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	2,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	13,60 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	6,80 N
Familia de productos	SPB2f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03559

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03559**

Typ	n
Schmalz-Connector SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Schmalz-Connector SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Schmalz-Connector SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Schmalz-Connector SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665
Tamiz redondo SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320

