

Ventosa a soffiutto (tonda)

## SPB2f 40 SI-55 SC080




Art.-Nr.: 10.01.06.03559



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	2,5
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

SPB2f 40 SI-55 SC080



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	13,00 mm
Altezza H	37,00 mm
Diametro esterno D1	31,6 mm
Diametro della testa Dk	24,4 mm
Diametro interno d1	19,6 mm
d2	15,3 mm
Diametro interno d	16,00 mm
Freccia elastica Z	7,0 mm
Diametro Ds	39,7 mm
Altezza H3	14,40 mm

Dati di costruzione SPB2f 40 SI-55 SC080



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03559](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03559)

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03559

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nipples	SC 080
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	20,40 N
Peso	8,3 g
Volume	12,887 cm <sup>3</sup>
Misura	40,00
Numero di pieghe	2,5
Forza di presa a -400 mbar	13,60 N
Forza di presa a -200 mbar	6,80 N
Famiglia di prodotti	SPB2f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.03559](http://www.schmalz.com/10.01.06.03559)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03559**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665
Filtro tondo	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320

