

Ventosa a soffiutto (tonda)

SPB2f 50 SI-55 SC090




Art.-Nr.: 10.01.06.03560



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	50,00
Numero di pieghe	2,5
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

SPB2f 50 SI-55 SC090



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	14,00 mm
Altezza H	45,60 mm
Diametro esterno D1	41,6 mm
Diametro della testa Dk	31,0 mm
Diametro interno d1	24,8 mm
d2	21,0 mm
Diametro interno d	20,00 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Diametro Ds	49,7 mm
Altezza H3	16,00 mm

Dati di costruzione SPB2f 50 SI-55 SC090



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03560

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03560

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 090
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	41,00 N
Peso	16,4 g
Volume	26,452 cm ³
Misura	50,00
Numero di pieghe	2,5
Forza di presa a -400 mbar	27,30 N
Forza di presa a -200 mbar	13,70 N
Famiglia di prodotti	SPB2f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03560

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03560**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-AG	10.01.06.03666
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-IG	10.01.06.03667
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-AG	10.01.06.03668
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-IG	10.01.06.03669
Filtro tondo	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321

