


SPB2f 50 SI-55 SC090

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	50.00
Körük Sayısı	2.5
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu



Tasarım verileri SPB2f 50 SI-55 SC090

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	14.00 mm
Yükseklik H	45.60 mm
Dış çap D1	41.6 mm
Kafa çapı Dk	31.0 mm
İç çap d1	24.8 mm
d2	21.0 mm
İç çap d	20.00 mm
Yay stroku Z	9.0 mm
Çap Ds	49.7 mm
Yükseklik H3	16.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03560



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 090
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	41.00 N
Ağırlık	16.4 g
Cilt	26.452 cm ³
Boyut	50.00
Körük Sayısı	2.5
400 mbar'da emme kuvveti	27.30 N
200 mbar'da emme kuvveti	13.70 N
Ürün ailesi	SPB2f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03560



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.06.03560

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 090 NPT1/4-AG	10.01.06.03666
Schmalz-Konnektör	SC 090 NPT1/4-IG	10.01.06.03667
Schmalz-Konnektör	SC 090 NPT3/8-AG	10.01.06.03668
Schmalz-Konnektör	SC 090 NPT3/8-IG	10.01.06.03669
Elek, yuvarlak	SIEB 19.5x1 M5-A2 103	10.07.01.00321

