


Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 50 SI-55 SC090




Art.-Nr.: 10.01.06.03560



SPB2f 50 SI-55 SC090

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	50,00
Número de pliegues	2,5
Características del material	Compatible con la FDA



Datos de diseño SPB2f 50 SI-55 SC090

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	14,00 mm
Altura H	45,60 mm
Diámetro exterior D1	41,6 mm
Diámetro de la cabeza Dk	31,0 mm
Diámetro interior d1	24,8 mm
d2	21,0 mm
Diámetro interior d	20,00 mm
Recorrido de resorte Z	9,0 mm
Diámetro Ds	49,7 mm
Altura H3	16,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03560

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 50 SI-55 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.03560



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 090
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	41,00 N
Peso	16,4 g
Volumen	26,452 cm ³
Tamaño	50,00
Número de pliegues	2,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	27,30 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	13,70 N
Familia de productos	SPB2f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03560



Pedir accesorios de datos 10.01.06.03560

Typ	n
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-AG
Schmalz-Connector	SC 090 NPT1/4-IG
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-AG
Schmalz-Connector	SC 090 NPT3/8-IG
Tamiz redondo	SIEB 19.5x1 MS-A2 103



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03560