

Art.-Nr.: 10.01.06.03564



SPB4f 50 SI-HD-65 SC090


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	4,5

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

- Ventouse de type SPB4f (étape 1) – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC (étape 2) – disponible en différents filetages

Accessoires disponibles : tamis de filtrage, collier de serrage



Données de construction SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	14,00 mm
Hauteur H	65,00 mm
Diamètre extérieur D1	41,6 mm
Diamètre de la tête Dk	31,0 mm
Diamètre intérieur d1	24,8 mm
d2	21,0 mm
Diamètre intérieur d	20,00 mm
Allongement du ressort Z	26,0 mm
Diamètre Ds	49,7 mm
Hauteur H3	16,00 mm
Diamètre Dmax(S)	52,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03564

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 090
Matière de la ventouse	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Force d'aspiration (-600mbar)	41,00 N
Poids propre	22,60 g
Volume	33,110 cm ³
Taille	50,00
Nombre de soufflets	4,5
Force d'aspiration à -400 mbar	27,30 N
Force d'aspiration à -200 mbar	13,70 N
Famille de produits	SPB4f

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03564

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03564