

Art.-Nr.: 10.01.06.03564



SPB4f 50 SI-HD-65 SC090


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	50,00
Körük Sayısı	4,5

Entegre torba sabitleyicili vantuz SPB4f (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak münferit parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunun için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SPB4f tipi vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SC tipi bağlantı elemanı (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci, hortum kelepçesi



Tasarım verileri SPB4f 50 SI-HD-65 SC090

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	14,00 mm
Yükseklik H	65,00 mm
Dış çap D1	41,6 mm
Kafa çapı Dk	31,0 mm
İç çap d1	24,8 mm
d2	21,0 mm
İç çap d	20,00 mm
Yay stroku Z	26,0 mm
Çap Ds	49,7 mm
Yükseklik H3	16,00 mm
Çap Dmax(S)	52,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03564



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 090
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Emme kuvveti (-600mbar)	41,00 N
Ağırlık	22,60 g
Cilt	33,110 cm ³
Boyut	50,00
Körük Sayısı	4,5
400 mbar'da emme kuvveti	27,30 N
200 mbar'da emme kuvveti	13,70 N
Ürün ailesi	SPB4f

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03564



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03564