

Art.-Nr.: 10.01.06.03568



SPB1 10 ED-65 M5-IG

Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	10,00
Nombre de soufflets	1,5
Filetage G1	M5-F

La ventouse SPB1 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB1 – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB1, élément de fixation (Schmalz-Connector)

Accessoires disponibles : tamis (rond), rondelle d'éviter l'absorption du film



Données de construction SPB1 10 ED-65 M5-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	22,40 mm
Diamètre nominal dn	3,10 mm
d2	5,6 mm
Filetage G1	M5-F
Longueur du filetage LG1	5,5 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	9,8 mm
Diamètre Dmax(S)	11,3 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03568

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	5,0 mm
Force de rupture	4,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	1,50 N
Poids propre	0,5 g
Force latérale	2,0 N
Volume	0,454 cm ³
Taille	10,00
Nombre de soufflets	1,5
Famille de produits	SPB1

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03568

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03568**

Typ	num
Schmalz Pad Insert PA	SPI 8 PA SPB1-10 10.01.06.03710

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03568**

Typ	num
Schmalz-Connector	SC 030 M5-IG 10.01.06.03440

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03568**

Typ	num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB1 10 ED-65 SC030 10.01.06.02782


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03568