


Art.-Nr.: 10.01.06.03625



SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor        |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI  |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Dimensión (LxAn)              | 35 x 15      |
| Número de pliegues            | 1,5          |



Datos de diseño SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor    |
|--------------------------|----------|
| Longitud L1              | 35,00 mm |
| Anchura B1               | 15,00 mm |
| Altura H2                | 5,00 mm  |
| Altura H                 | 13,00 mm |
| Longitud de la cabeza Lk | 28,50 mm |
| Diámetro interior d1     | 11,0 mm  |
| Diámetro interior d      | 8,30 mm  |
| Recorrido de resorte Z   | 4,0 mm   |
| Anchura de ventosa Bs    | 14,60 mm |
| Ls                       | 34,60 mm |



Art.-Nr.: 10.01.06.03625

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Familia de boquillas                                | SC 040-AR             |
| Material de ventosa                                 | Silicona SI           |
| Dureza del material [Shore A]                       | 55,0 Shore A          |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6,0 mm                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 12,60 N               |
| Peso                                                | 1,7 g                 |
| Dimensión (LxAn)                                    | 35 x 15               |
| Volumen                                             | 2,139 cm <sup>3</sup> |
| Número de pliegues                                  | 1,5                   |
| Fuerza de aspiración a -400 mbar                    | 8,40 N                |
| Fuerza de aspiración a -200 mbar                    | 4,20 N                |
| Familia de productos                                | SPOB1f                |
| Anchura mín. de la pieza                            | 10,0 mm               |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.03625](http://www.schmalz.com/10.01.06.03625)

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03625**

| Typ               | n                       |
|-------------------|-------------------------|
| Schmalz-Connector | SC 040-AR NPT1/8-AG MOD |
|                   | 10.01.06.02581          |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03625](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03625)