

Ventosa a soffietto (ovale)


SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR



Art.-Nr.: 10.01.06.03625



SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR



Dati di costruzione SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensione (lxl)	35 x 15
Numero di pieghe	1,5

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	35,00 mm
Larghezza B1	15,00 mm
Altezza H2	5,00 mm
Altezza H	13,00 mm
Lunghezza della testa Lk	28,50 mm
Diametro interno d1	11,0 mm
Diametro interno d	8,30 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Larghezza ventosa Bs	14,60 mm
Ls	34,60 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03625

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03625

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 040-AR
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	12,60 N
Peso	1,7 g
Dimensione (lxl)	35 x 15
Volume	2,139 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Forza di presa a -400 mbar	8,40 N
Forza di presa a -200 mbar	4,20 N
Famiglia di prodotti	SPOB1f
Larghezza min. del pezzo	10,0 mm

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03625

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03625**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040-AR NPT1/8-AG MOD	10.01.06.02581

