


Art.-Nr.: 10.01.06.03625



SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR



Données de construction SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Dimension (LxI)	35 x 15
Nombre de soufflets	1,5

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	35,00 mm
Largeur B1	15,00 mm
Hauteur H2	5,00 mm
Hauteur H	13,00 mm
Longueur de la tête Lk	28,50 mm
Diamètre intérieur d1	11,0 mm
Diamètre intérieur d	8,30 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	14,60 mm
Ls	34,60 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03625

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040-AR
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	12,60 N
Poids propre	1,7 g
Dimension (Lxl)	35 x 15
Volume	2,139 cm ³
Nombre de soufflets	1,5
Force d'aspiration à -400 mbar	8,40 N
Force d'aspiration à -200 mbar	4,20 N
Famille de produits	SPOB1f
Largeur min. de la pièce	10,0 mm

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03625

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03625**

Typ	num
Schmalz-Connector	SC 040-AR NPT1/8-AG MOD
	10.01.06.02581


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03625