

Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR




Art.-Nr.: 10.01.06.03626



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	60 x 25
Número de pliegues	1,5

SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	60,00 mm
Anchura B1	25,00 mm
Altura H2	6,90 mm
Altura H	23,00 mm
Longitud de la cabeza Lk	46,90 mm
Diámetro interior d1	17,3 mm
Diámetro interior d	12,40 mm
Recorrido de resorte Z	9,0 mm
Anchura de ventosa Bs	24,50 mm
Ls	59,50 mm

Datos de diseño SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03626

Art.-Nr.: 10.01.06.03626

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 050-AR
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	8,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	36,60 N
Peso	6,7 g
Dimensión (LxAn)	60 x 25
Volumen	11,535 cm ³
Número de pliegues	1,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	24,40 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	12,20 N
Familia de productos	SPOB1f
Anchura mín. de la pieza	20,0 mm

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03626

**Pedir accesorios de datos 10.01.06.03626**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546

