




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Размеры (ДхШ)	60 x 25
Количество складок	1,5

SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	60,00 mm
Ширина B1	25,00 mm
Высота H2	6,90 mm
Высота H	23,00 mm
Длина головы Lk	46,90 mm
Внутренний диаметр d1	17,3 mm
Внутренний диаметр d	12,40 mm
Ход пружины Z	9,0 mm
Ширина присоски Bs	24,50 mm
Ls	59,50 mm

Конструктивные данные SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

Art.-Nr.: 10.01.06.03626



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 050-AR
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	8,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	36,60 N
Вес	6,7 g
Размеры (ДхШ)	60 x 25
Объем	11,535 cm ³
Количество складок	1,5
Всасывающая сила при -400 мбар	24,40 N
Всасывающая сила при -200 мбар	12,20 N
Семейство продуктов	SPOB1f
Мин. ширина заготовки	20,0 mm

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.03626

Данные для заказа Аксессуары **10.01.06.03626**

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Соединитель Schmalz	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546

