


Art.-Nr.: 10.01.06.03626



SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR



Données de construction SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Dimension (LxI)	60 x 25
Nombre de soufflets	1,5

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	60,00 mm
Largeur B1	25,00 mm
Hauteur H2	6,90 mm
Hauteur H	23,00 mm
Longueur de la tête Lk	46,90 mm
Diamètre intérieur d1	17,3 mm
Diamètre intérieur d	12,40 mm
Allongement du ressort Z	9,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	24,50 mm
Ls	59,50 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03626

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 050-AR
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	8,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	36,60 N
Poids propre	6,7 g
Dimension (Lxl)	60 x 25
Volume	11,535 cm ³
Nombre de soufflets	1,5
Force d'aspiration à -400 mbar	24,40 N
Force d'aspiration à -200 mbar	12,20 N
Famille de produits	SPOB1f
Largeur min. de la pièce	20,0 mm

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03626

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03626**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03626