

Ventosa a soffietto (ovale)

SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR




Art.-Nr.: 10.01.06.03626



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensione (lxl)	60 x 25
Numero di pieghe	1,5

SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	60,00 mm
Larghezza B1	25,00 mm
Altezza H2	6,90 mm
Altezza H	23,00 mm
Lunghezza della testa Lk	46,90 mm
Diametro interno d1	17,3 mm
Diametro interno d	12,40 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Larghezza ventosa Bs	24,50 mm
Ls	59,50 mm

Dati di costruzione SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03626

1

Art.-Nr.: 10.01.06.03626

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 050-AR
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	8,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	36,60 N
Peso	6,7 g
Dimensione (lxl)	60 x 25
Volume	11,535 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Forza di presa a -400 mbar	24,40 N
Forza di presa a -200 mbar	12,20 N
Famiglia di prodotti	SPOB1f
Larghezza min. del pezzo	20,0 mm

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03626

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03626**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546

