

Ventosa a soffiotto (ovale)


SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR



Art.-Nr.: 10.01.06.03627



SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR



Dati di costruzione SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensione (lxl)	80 x 35
Numero di pieghe	1,5

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	80,00 mm
Larghezza B1	35,00 mm
Altezza H2	6,90 mm
Altezza H	27,00 mm
Lunghezza della testa Lk	61,10 mm
Diametro interno d1	17,3 mm
Diametro interno d	12,40 mm
Freccia elastica Z	11,0 mm
Larghezza ventosa Bs	34,50 mm
Ls	79,50 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03627

Art.-Nr.: 10.01.06.03627

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 050-AR
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	8,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	74,70 N
Peso	12,6 g
Dimensione (lxl)	80 x 35
Volume	26,122 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Forza di presa a -400 mbar	49,80 N
Forza di presa a -200 mbar	24,90 N
Famiglia di prodotti	SPOB1f
Larghezza min. del pezzo	30,0 mm

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03627

**Ordinare gli accessori dati 10.01.06.03627**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546

