


Art.-Nr.: 10.01.06.03627



SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Dimension (LxI)	80 x 35
Nombre de soufflets	1,5



Données de construction SPOB1f 80x35 SI-55 SC050-AR

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	80,00 mm
Largeur B1	35,00 mm
Hauteur H2	6,90 mm
Hauteur H	27,00 mm
Longueur de la tête Lk	61,10 mm
Diamètre intérieur d1	17,3 mm
Diamètre intérieur d	12,40 mm
Allongement du ressort Z	11,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	34,50 mm
Ls	79,50 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03627

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 050-AR
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	8,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	74,70 N
Poids propre	12,6 g
Dimension (Lxl)	80 x 35
Volume	26,122 cm ³
Nombre de soufflets	1,5
Force d'aspiration à -400 mbar	49,80 N
Force d'aspiration à -200 mbar	24,90 N
Famille de produits	SPOB1f
Largeur min. de la pièce	30,0 mm

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03627

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03627**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-AG MOD	10.01.06.02543
Schmalz-Connector	SC 050-AR NPT1/4-IG MOD	10.01.06.02546

