




SPB2f 30 SI-55 SC080

## 技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	2.5
材質種類	FDA対応



デザインデータ SPB2f 30 SI-55 SC080

## デザインデータ

高さ H2	13.00 mm
高さ H	32.30 mm
外径 D1	24.4 mm
ヘッド径 Dk	22.0 mm
内径 d1	19.6 mm
d2	7.2 mm
内径 d	16.00 mm
スプリングストロークZ	5.0 mm
径 Ds	30.0 mm
高さ H3	14.40 mm
径 Dmax(S)	32.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03643

 技術資料

対応ニップルファミリー	SC 080
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
吸着力 (-600mbar)	12.80 N
質量	5.50 g
ボリューム	7.183 cm <sup>3</sup>
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	2.5
400 mbarでの吸着力	8.50 N
200 mbarでの吸着力	4.30 N
製品ファミリー	SPB2f

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ アクセサリ 10.01.06.03643

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
シュマルツコネクタ	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
シュマルツコネクタ	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
シュマルツコネクタ	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665
ふるいラウンド	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320