


SPB2f 30 SI-55 SC080



Dati di costruzione SPB2f 30 SI-55 SC080

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00
Numero di pieghe	2,5
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	13,00 mm
Altezza H	32,30 mm
Diametro esterno D1	24,4 mm
Diametro della testa Dk	22,0 mm
Diametro interno d1	19,6 mm
d2	7,2 mm
Diametro interno d	16,00 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Diametro Ds	30,0 mm
Altezza H3	14,40 mm
Diametro Dmax(S)	32,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.03643

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nipples	SC 080
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	12,80 N
Peso	5,50 g
Volume	7,183 cm ³
Misura	30,00
Numero di pieghe	2,5
Forza di presa a -400 mbar	8,50 N
Forza di presa a -200 mbar	4,30 N
Famiglia di prodotti	SPB2f

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.03643

**Dati di ordinazione accessori 10.01.06.03643**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-AG	10.01.06.03662
Schmalz-Connector	SC 080 NPT1/4-IG	10.01.06.03663
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-AG	10.01.06.03664
Schmalz-Connector	SC 080 NPT3/8-IG	10.01.06.03665
Filtro tondo	SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07	10.07.01.00320

