

Art.-Nr.: 10.01.06.03648



## Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	2,5
Filetage G1	G1/4"-M

SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG

La ventouse SPB2f (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB2f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2f, Schmalz-Connector



## Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	44,50 mm
Diamètre nominal dn	8,00 mm
d2	15,3 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	7,0 mm
Diamètre Ds	39,7 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm

Données de construction SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03648

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	20,40 N
Poids propre	23,2 g
Volume	12,887 cm <sup>3</sup>
Taille	40,00
Nombre de soufflets	2,5
Force d'aspiration à -400 mbar	13,60 N
Force d'aspiration à -200 mbar	6,80 N
Famille de produits	SPB2f

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.06.03648](http://www.schmalz.com/10.01.06.03648)

**Données de commande des accessoires 10.01.06.03648**

Typ	num
Collier de serrage	SSB 16-27 ST-VZ 10.07.10.00002

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03648**

Typ	num
Schmalz-Connector	SC 080 G1/4-AG 10.01.06.03268

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03648**

Typ	num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2f 40 SI-55 SC080 10.01.06.03559

