

Ventosa de fuelle (redonda)
SPB2f 40 SI-55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03651



Datos técnicos


Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	40,00
Número de pliegues	2,5
Rosca G1	G3/8"-HE

SPB2f 40 SI-55 G3/8-IG

La ventosa SPB2f (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB2f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	54,50 mm
Diámetro nominal dn	11,00 mm
d2	15,3 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	7,0 mm
Diámetro Ds	39,7 mm
Diámetro Dmax(S)	42,0 mm

Datos de diseño SPB2f 40 SI-55 G3/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03651

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB2f 40 SI-55 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03651



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	20,40 N
Peso	24,9 g
Volumen	12,887 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	2,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	13,60 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	6,80 N
Familia de productos	SPB2f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.03651



Pedir accesorios de datos 10.01.06.03651

Typ	n	
Abrazadera de tubo	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.06.03651

Typ	n	
Schmalz-Connector	SC 080 G3/8-IG	10.01.06.02594



Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.06.03651

Typ	n	
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2f 40 SI-55 SC080	10.01.06.03559



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03651