

Art.-Nr.: 10.01.06.03655



Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	50,00
Nombre de soufflets	2,5
Filetage G1	G1/4"-F

SPB2f 50 SI-55 G1/4-IG

La ventouse SPB2f (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB2f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2f, Schmalz-Connector



Données de construction SPB2f 50 SI-55 G1/4-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	67,10 mm
Diamètre nominal dn	11,40 mm
d2	21,0 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	27,0 mm
Allongement du ressort Z	9,0 mm
Diamètre Ds	49,7 mm
Diamètre Dmax(S)	52,0 mm

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2f 50 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03655



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	41,00 N
Poids propre	58,4 g
Volume	26,452 cm ³
Taille	50,00
Nombre de soufflets	2,5
Force d'aspiration à -400 mbar	27,30 N
Force d'aspiration à -200 mbar	13,70 N
Famille de produits	SPB2f

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.03655



Données de commande des accessoires 10.01.06.03655

Typ		num
Tamis (rond)	SIEB 19.5x1 MS-A2 103	10.07.01.00321
Collier de serrage	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003



Données de commande des pièces de rechange 10.01.06.03655

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 090 G1/4-IG	10.01.06.03273



Données de commande des pièces d'usure 10.01.06.03655

Typ		num
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2f 50 SI-55 SC090	10.01.06.03560



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.03655