


Art.-Nr.: 10.01.06.03699



SPB2f 30 SI-55 G1/8-IG


Datos técnicos

Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	30,00
Número de pliegues	2,5
Rosca G1	G1/8"-HE

La ventosa SPB2f (pieza elastomérica + elemento de conexión) se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa del tipo SPB2f – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector



Datos de diseño SPB2f 30 SI-55 G1/8-IG

Datos de diseño

Altura H	49,80 mm
Diámetro nominal dn	8,60 mm
d2	7,2 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	5,0 mm
Diámetro Ds	30,0 mm
Diámetro Dmax(S)	32,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03699

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	12,80 N
Peso	29,70 g
Volumen	7,183 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	2,5
Fuerza de aspiración a -400 mbar	8,50 N
Fuerza de aspiración a -200 mbar	4,30 N
Familia de productos	SPB2f

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido accesorios 10.01.06.03699**

Typ	Número de artículo
Abrazadera de tubo	SSB 16-27 ST-VZ
	10.07.10.00002

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.03699**

Typ	Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-IG
	10.01.06.03270

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.06.03699**

Typ	Número de artículo
Ventosa de fuelle (redonda)	SPB2f 30 SI-55 SC080
	10.01.06.03643

