

Art.-Nr.: 10.01.06.03699



SPB2f 30 SI-55 G1/8-IG


Données techniques

Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	30,00
Nombre de soufflets	2,5
Filetage G1	G1/8"-F

La ventouse SPB2f (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPB2f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB2f, Schmalz-Connector



Données de construction SPB2f 30 SI-55 G1/8-IG

Données de construction

Hauteur H	49,80 mm
Diamètre nominal dn	8,60 mm
d2	7,2 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Taille de la clé SW1	22,0 mm
Allongement du ressort Z	5,0 mm
Diamètre Ds	30,0 mm
Diamètre Dmax(S)	32,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.03699

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	12,80 N
Poids propre	29,70 g
Volume	7,183 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	2,5
Force d'aspiration à -400 mbar	8,50 N
Force d'aspiration à -200 mbar	4,30 N
Famille de produits	SPB2f

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande accessoires 10.01.06.03699**

Typ	Nombre d'article
Collier de serrage	SSB 16-27 ST-VZ
	10.07.10.00002

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.03699**

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 080 G1/8-IG
	10.01.06.03270

**Données de commande pièces d'usure 10.01.06.03699**

Typ	Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	SPB2f 30 SI-55 SC080
	10.01.06.03643

